

体表面温度監視カメラシステム

TFC-100

(体表面温度監視カメラ+モニタ付レコーダー+三脚)

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

新型ウイルスの予防に…



主な機能

- 体表面温度を自動認識、設定温度を超えるとお知らせ、画面表示
(温度初期値は37.3°C 誤差±0.3°C、OSDで設定温度は変更可能、
周辺温度初期値25.0°C、OSDのキャリブレーション調整で変更可能。)
- 10.1インチスピーカー付き液晶モニター
- 2メガ高解像度カメラ
- 日本語音声ガイダンス
- OSDメニューで各詳細設定が可能
- 認識速度約3秒、検知距離約1m
- SDカード(別売)挿入により映像記録が可能(32GB~256GBまで対応)
録画目安:約64時間(256GB使用の場合)
- SDカードはお手持ちのPCで記録再生可能
- 連続記録、上書き記録が可能
- カメラ+モニター+三脚+ACアダプターのフルセット
- 簡単組み立て、簡単設置で即使用可能

各部の名称



画面表示・音声ガイダンス

正常検出




音声『正常です』

異常検出



音声『基準を超えています』



SDカードはお手持ちのPCで記録再生可能

CCTV system Solutions
www.tescomjp.com

主な用途



■空港、駅構内



■商業ビル、オフィスの出入口



■医療機関、クリニック



■学校、教育施設



■物流倉庫、工場



■店舗

主な仕様

型名	TFC-100
CPU	A7 Quad Core
モニター	10.1インチIPS 1024*600
DDR	LPDDR3 512M
FLASH	16M BIT
イメージセンサー	IMX335+5G(オールカラー)
解像度	2メガピクセル
レンズ水平角度	110度
スピーカー仕様	8R 1.5W
MIC	音声記録
電源電圧	DC12-36V
接続端子	aerialプラグ、航空用端子
商品内容	モニターレコーダ、体表面温度監視カメラ、三脚、ACアダプタ
温度測定範囲	-40℃～+50℃(設定温度はOSDで設定可能)
高温アラーム温度	体表面温度:37.3℃、周辺温度:25℃(設定値はOSD調整可能)
温度誤差範囲	±0.3℃
スーパーキャパシタ	RTC電池対応、断電しても時間保存可能有り
SDカード	CLASS10、32GB～最大256GBまで搭載可能(カード別売)
録画圧縮方式	H.264
録画解像度	1920×1080P 30fps
画面表示	体表面温度リアルタイム表示、アラーム発生時:赤枠、体表面温度赤表示
音声ガイダンス	『次の方どうぞ』、『正常です』、『基準を超えています』
測定時間	約3秒間(一人あたり)
測定距離	本体から約1m

ご注意

- 体表面温度監視カメラは物体の表面温度を表示する装置です。
- 測定表示値は『表面温度』であり、体温計で測定される実際の体温とは異なります。又測定前後の環境、状態により変動します。
- 被写体のウイルス感染を判断する目的の機器ではありません。



安全に関するご注意

弊社の機器を正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。

- 本カタログに掲載の商品は、改善のため仕様・外観および価格を変更することがあります。
- 本カタログに掲載の商品は、映像の監視を目的とするもので、発生した事故・損害などを補償するものではありません。

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

株式会社テスコムジャパン

http://www.tescomjp.com
E-mail: info@tescomjp.com

本社 〒607-8213 京都市山科区勤修寺東金ヶ崎町45番地
TEL: 075-502-1060(代) FAX: 075-502-1065

東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷4丁目29-9 しんまつビル5F
TEL: 03-6808-7639(代) FAX: 03-6808-7638

海外拠点 TESCOM OPTICAL ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD
Headquarters: 702, Xinjiang, No. 1 Ishiwa, Baoan District,
Shenzhen City, 518108 China
TEL: +86(0)755-82571781 FAX: +86(0)755-82571782

お求め、お問い合わせ